


# Ventuza ESS-80-EU

Cod: 189359

FESTO

usor interschimbabile,



## Fisa tehnica

| Caracteristica                         | valoare   |
|--|---|
| Raza minima a piesei de prelucrat R    | 160 mm  |
| Deschidere nominala                    | 6 mm  |
| Diametru ventuza                       | 80 mm   |
| Volum ventuza                          | 51,61 cm <sup>3</sup>                                 |
| Pozitia racordului                     | sus   |
| pozitie instalare                      | Oricare   |
| Atribuire suport de ventuza            | marimea 5   |
| Forma ventuza                          | rotund, foarte adanc                                  |
| Presiune de operare Mpa                | -95 ... 0 kPa   |
| presiune de operare                    | -0,95 ... 0 bar                                       |
| Presiune de operare                    | -13,775 ... 0 psi                                     |
| Presiune nominala de operare           | -70 kPa<br>-0,7 bar                                   |
| Presiune nominala de operare (psi)     | -10,15 psi  |
| mediu de operare                       | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK   | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                    |
| Conformitatea PWIS                     | VDMA24364-zona III                                    |
| Food-safe                              | Vedeti informatiile suplimentare despre material      |
| Temperatura mediului                   | -20 ... 60 °C   |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 275 N   |
| Fora laterala la presiunea nominala    | 136,5 N   |
| Greutate produs                        | 141 g   |
| tip fixare                             | Prin port vacuum                                      |
| Racord de vacuum                       | M10   |
| Culoare                                | albastru  |
| Duritate Shore                         | 60 +/- 5  |
| Materialul dopului filetat             | Otel placat cu nichel<br>POM<br>Otel zincat si cromat |
| Indicatie material                     | conform RoHS  |
| Materialul ventuzei                    | PUR   |