


# Ventuza ESS-4X10-ON

Cod: 189408

FESTO

usor interschimbabile,



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                 | valoare  |
|--|--|
| Deschidere nominala                            | 2,5 mm   |
| Marime ventuza                                 | 4x10 mm  |
| Volum ventuza                                  | 0,064 cm <sup>3</sup>                            |
| Pozitia racordului                             | sus  |
| pozitie instalare                              | Oricare  |
| Atribuire suport de ventuza                    | marimea 4  |
| Forma ventuza                                  | Oval, plat                                       |
| Presiune de operare Mpa                        | -95 ... 0 kPa                                    |
| presiune de operare                            | -0,95 ... 0 bar                                  |
| Presiune de operare                            | -13,775 ... 0 psi                                |
| Presiune nominala de operare                   | -70 kPa<br>-0,7 bar                              |
| Presiune nominala de operare (psi)             | -10,15 psi                                       |
| mediu de operare                               | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK           | 1 - Rezistenta redusa la coroziune               |
| Conformitatea PWIS                             | VDMA24364-A1-L                                   |
| Food-safe                                      | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului                           | -10 ... 70 °C                                    |
| Fora de retentie la presiunea nominala         | 2 N  |
| Fora laterala orizontala la presiunea nominala | 3,5 N  |
| Fora laterala verticala la presiunea nominala  | 5 N  |
| Greutate produs                                | 2 g  |
| tip fixare                                     | Prin port vacuum                                 |
| Racord de vacuum                               | M6   |
| Culoare  | negru  |
| Duritate Shore                                 | 50 +/- 5   |
| Indicatie material                             | conform RoHS                                     |
| Materialul ventuzei                            | NBR  |