


# Aparat de alocare adrese ASI-PRG-ADR

Cod: 18959

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Numar taste de functii	5
Interfata Fieldbus, protocol	AS-Interface SPEC 3.0
Curent de sarcina permis	100 mA
Rezistenta la scurt-circuit	Da
Rezistenta la suprasarcina	disponibil
Interfata Fieldbus, numar de pini/fire	5
Interfata Fieldbus, tip de conexiune	Priza
Interfata Fieldbus, tehnologia de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Afisare	LCD-Display
elemente de deservire	5 taste Tastatura cu folie
Dimensiuni l x L x l	34 mm x 210 mm x 80 mm
Tensiune nominala de operare DC	28 V
Alimentare cu tensiune	baterie cu litiu
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Greutate produs	610 g
Materialul carcasei	ranforsat PA