



# Amortizor de soc YSR-8-8-D

Cod: 189980

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
cursa	8 mm
amortizare	reglabil caracteristica dura
pozitie instalare	oricare
recunoasterea pozitiei	fara
viteza max. de impact	3 m/s
durata de revenire scurta	0,4 s
durata de revenire lunga	1 s
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	8 mm
forta maxima de lovire	400 N
consumul de energie max. la o cursa	4 J
consumul de energie max. pe ora	24.000 J
energia reziduala max.	0,01 J
forta de revenire	3 N
greutate produs	60 g
tip fixare	cu contrapiulita
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama nichelat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat