

Actionare oscilanta DRE-8-F05-Q12-FS-C

Cod: 190050

FESTO

Cu simpla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip Namur cu oglinda de racordare directa.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie actionari de pozitionari | 8 |
| forma gaurii de flansa | F05 |
| unghi de oscilatie | 90 deg |
| racordul de armatura corespunde normelor | ISO 5211 |
| amortizare | nu amortizare |
| pozitie instalare | oricare |
| modul de functionare | cu actiune simpla |
| structura constructiva | cremaliera/pinion |
| recunoasterea pozitiei | fara |
| directia de inchidere | inchidere cu arc mecanic |
| racordarea ventilului corespunde normelor | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| presiune de operare | 2 ... 10 bar |
| Gaz categoria ATEX | II 2G |
| tip gaz cu protectie la explozie si aprindere | c T6 |
| Praf categoria ATEX | II 2D |
| tip praf cu protectie la aprindere si explozie | c 60°C |
| Explosion-proof ambient temperature | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Consum de aer la 6 bar pe ciclu 0°-90°-0° | 2,4 l |
| greutate produs | 2.200 g |
| racordare la arbore | V14 |
| racord pneumatic | placa de conectare G1/4 |
| indicatie material | contine substante cu LABS |