

Cupa ventuza ESV-50-SU

Cod: 190995

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Raza minima a piesei de prelucrat R | 330 mm |
| Diametru ventuza | 50 mm |
| Volum ventuza | 2,387 cm ³ |
| Pozitia racordului | sus |
| pozitie instalare | Oricare |
| Forma ventuza | rotund plat |
| Presiune de operare Mpa | -95 ... 0 kPa |
| presiune de operare | -0,95 ... 0 bar |
| Presiune de operare | -13,775 ... 0 psi |
| Presiune nominala de operare | -70 kPa -0,7 bar |
| Presiune nominala de operare (psi) | -10,15 psi |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -20 ... 60 °C |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 105 N |
| Greutate produs | 11,2 g |
| Culoare | albastru |
| Duritate Shore | 60 +/- 5 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul ventuzei | PUR |