


Cupa ventuza ESV-200-SF

Cod: 191018

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Raza minima a piesei de prelucrat R	680 mm
Diametru ventuza	200 mm
Volum ventuza	245,454 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-10 ... 200 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	1.610 N
Greutate produs	840 g
Culoare	gri
Duritate Shore	60 +/- 5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	FPM