

# Cupa ventuza ESV-60-EU

Cod: 191040

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



## Fisa tehnica

| Caracteristica                         | valoare  |
|--|--|
| Raza minima a piesei de prelucrat R    | 120 mm   |
| Diametru ventuza                       | 60 mm  |
| Volum ventuza                          | 14,445 cm <sup>3</sup>                           |
| Pozitia racordului                     | sus  |
| pozitie instalare                      | Oricare  |
| Forma ventuza                          | rotund, foarte adanc                             |
| Presiune de operare Mpa                | -95 ... 0 kPa                                    |
| presiune de operare                    | -0,95 ... 0 bar                                  |
| Presiune de operare                    | -13,775 ... 0 psi                                |
| Presiune nominala de operare           | -70 kPa<br>-0,7 bar                              |
| Presiune nominala de operare (psi)     | -10,15 psi                                       |
| mediu de operare                       | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Conformitatea PWIS                     | VDMA24364-zona III                               |
| Food-safe                              | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului                   | -20 ... 60 °C                                    |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 162,5 N  |
| Greutate produs                        | 21 g   |
| Culoare                                | albastru   |
| Duritate Shore                         | 60 +/- 5   |
| Indicatie material                     | conform RoHS                                     |
| Materialul ventuzei                    | PUR  |