

Cupa ventuza ESV-30-BS

Cod: 191059

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	8 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	80 mm
Diametru ventuza	30 mm
Volum ventuza	4,07 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-30 ... 180 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	26,2 N
Greutate produs	3,6 g
Culoare	transparent
Duritate Shore	50 +/- 5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	VMQ (silicon)