



Cupa ventuza ESV-50-BS

Cod: 191065

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	11 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	150 mm
Diametru ventuza	50 mm
Volum ventuza	14,23 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-30 ... 180 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	72,6 N
Greutate produs	13,9 g
Culoare	transparent
Duritate Shore	50 +/- 5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	VMQ (silicon)