

Cilindru rotund ESEU-32-10-P-A-MA

Cod: 191166

FESTO

Capac de inchidere cu conectare axiala la aer.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 mm
diametru piston	32 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	piston tija de piston teava de cilindru
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	racord aer comprimat axial
presiune de operare	2 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	0 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	413 N
masa miscata la 0 mm cursa	79,1 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	15,5 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	216,5 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat