

# Amortizor de soc YSRW-10-17

Cod: 191195

FESTO

autoreglabil, cu caracteristica progresiva



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
cursa	17 mm
Amortizare	autoreglabil Caracteristica soft
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,2 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	17 mm
Fora maxima de oprire	700 N
Consumul de energie maxim la o cursa	8 J
Consumul de energie maxim pe ora	30.000 J
Energia reziduala maxima	0,03 J
Fora de revenire	3,5 N
Greutate produs	54 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel galvanizat
Materialul tije	otel aliaj inalt