

Amortizor de soc YSRW-16-26

Cod: 191197

FESTO

autoreglabil, cu caracteristica progresiva



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
cursa	26 mm
Amortizare	autoreglabil Caracteristica soft
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,3 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	26 mm
Fora maxima de oprire	2.000 N
Consumul de energie maxim la o cursa	35 J
Consumul de energie maxim pe ora	68.000 J
Energia reziduala maxima	0,16 J
Fora de revenire	6 N
Greutate produs	190 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel galvanizat
Materialul tije	otel aliaj inalt