

# Garnitura luminiscenta ME-LD-12-24DC

Cod: 19141

FESTO

pentru ventile ME.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                        | valoare   |
|---------------------------------------|---|
| Afisarea pozitiei de comutare         | LED   |
| tip fixare                            | Pe ventil magnetic cu surub central M3                                |
| Greutate produs                       | 0,6 g   |
| Conectare electrica                   | Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803<br>design patrat MSE |
| Domeniul tensiunilor de operare DC    | 12 ... 24 V   |
| Conexiunea conductorului de protectie | disponibil  |
| Putere nominala garnitura luminoasa   | 0,05 W  |
| Tip de protectie                      | IP65  |
| Temperatura mediului                  | -25 ... 85 °C   |
| Conformitatea PWIS                    | VDMA24364-B2-L  |
| Materialul carcasei                   | TPE-U(PU)   |
| Culoare                               | transparent   |