

# Garnitura luminiscenta MC-LD-230AC

Cod: 19146

FESTO

pentru bobine MSN1G, MSN1W.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
Greutate produs	1,6 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803 design patrat MSC
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Rezistenta la tensiune	4 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Putere nominala garnitura luminoasa	0,33 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3
Materialul carcasei	TPE-U(PU)
Culoare	transparent