

Unitate de preparare a aerului FRC-1-D-DI-MAXI-A

Cod: 192434

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi


FESTO

Combinatie filtru/regulator/ lubrifiant, finete de filtrare 40 µm, cu pahar de protectie din metal.

Cu purjare automata. Cu manometru. Cu regulator de presiune comandat direct.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
purjare	complet automat
Structura constructiva	Filtru regulator cu manometru lubrifiant proportional standard
Cantitatea maxima de condens	43 cm ³
Finetea filtrului	40 µm
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	2 ... 12 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,4 bar
Debit nominal	4.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:--]
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	2.600 g
tip fixare	montare in linie
Conexiune pneumatica 1	G1
Conexiune pneumatica 2	G1
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC