


Priza MSSD-F-S-M16

Cod: 192746

FESTO

cu contacte de perforare a izolatiei



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Frecventa de conectare	10
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	35 g
Conectare electrica	3 pini Priza Oglinda de conectare tip B conform EN 175301-803
Diametrul cablului	5,5 ... 8 mm
Sectiunea transversala a conductorului	0,5 ... 1 mm ²
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru