

# Priza MSSD-C-S-M16

Cod: 192748

FESTO

cu contacte de perforare a izolatiei



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Frecventa de conectare	10
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	38 g
Conectare electrica	4 pini Priza Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803
Diametrul cablului	5,5 ... 8 mm
Sectiunea transversala a conductorului	0,5 ... 1 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru