



Drosel cu supapa de sens GR-QS-1/2

Cod: 192756

FESTO

cu controlul debitului reglabil intr-o singura directie
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functiune drosel cu supapa de cale
racord pneumatic 1	QS-1/2
racord pneumatic 2	QS-1/2
elemente de reglare	surub randalinat
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere montare in linie
debit nominal normal in directia droselului	743 l/min
debit nominal normal in directia supapei	463 l/min
presiune de operare	1 ... 9 bar
temperatura mediului	0 ... 60 °C
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PBT
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat aer comprimat filtrat, lubrifiat
pozitie instalare	oricare
temperatura mediului	0 ... 60 °C
greutate produs	113 g
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru surub de reglare	alama nichelat