

Regulator diferential de presiune LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U



Cod: 192829

FESTO

fara manometru, cu filet exterior si conector QS.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie de regulator	presiune diferentiala constanta
racord pneumatic 1	NPT1/16-27
tip fixare	insurubabil
presiune de intrare 1	0 ... 9 bar
temperatura mediului	0 ... 60 °C
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PBT
mediu de operare	aer comprimat filtrat
pozitie instalare	oricare
greutate produs	17,5 g
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama