

# Priza cu cablu KMYZ-4-24-2,5-B

Cod: 193691

FESTO

Pentru venitle cu comutare rapida



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	32 g
Conectare electrica	Priza in unghi cablu design patrat MSZC
Domeniul tensiunilor de operare DC	3 ... 36 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	standard
Structura cablului	2x0,35
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PA
Materialul contactului electric	Bronz