


# Drosel cu supapa de sens GR-QS-6

Cod: 193969

FESTO

cu controlul debitului reglabil intr-o singura directie



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	QS-6
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	Montare pe panou frontal cu orificiu cu accesorii la alegere:
Debit nominal normal in directia droselului	245 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	430 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PA
pozitie instalare	Oricare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	22 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul capului randalinat	ranforsat PA
Materialul surubului de ajustare	otel aliaj inalt