


Drosel cu supapa de sens GR-QS-8

Cod: 193970

FESTO

cu controlul debitului reglabil intr-o singura directie



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie ventil | functie drosel cu supapa de cale |
| Conexiune pneumatica 1 | QS-8 |
| Conexiune pneumatica 2 | QS-8 |
| Elemente de ajustare | surub cu capat crestat |
| tip fixare | Montare pe panou frontal cu orificiu cu accesorii la alegere: |
| Debit nominal normal in directia droselului | 265 l/min |
| Debit nominal normal in directia supapei | 500 l/min |
| presiune de operare | 0,2 ... 10 bar |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Materialul carcasei | ranforsat PA |
| pozitie instalare | Oricare |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 23 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul inelului de eliberare | POM |
| Materialul capului randalinat | ranforsat PA |
| Materialul surubului de ajustare | otel aliaj inalt |