


# Aparat de comanda SPC200-MMI-1F

Cod: 194018

FESTO

Pentru punere in functiune , programare si diagnoza  
tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2007



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
sustinere configurare	date EDS
afisaj	2 x 16 caractere LCD-Display
elemente de deservire	6 taste tastatura cu folie
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum tipic de curent pe modul	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	225 g
varianta interfata MMI	RS232C izolatie galvanica 9600 - 115200 Baud date de 8 biti 1 bit stop even parity fara Handshake
racord electric tensiune de operare	regleta conexiuni cu 3 poli
racord electric MMI-1	fisa SUB-D cu 9 poli