



Cilindru plat DZF-2 1/2"- -P-A-S2

Cod: 194262

FESTO

antirotatie, cu inel magnetic, cu amortizare elastica la capate de cursa. Optiuni variate de montaj, cu sau fara componente aditionale.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| cursa | 0,04 ... 13 " |
| Diametru piston | 2 1/2" |
| Unghiul maxim de incovoiere la tija pistonului +/- | 0,4 deg |
| Amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa |
| Mod de functionare | cu actiune dubla |
| siguranta contra torsiunii/ghidaj | piston oval |
| Presiune de operare Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| presiune de operare mediu de operare | 1 ... 10 bar |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur | 1.682 N |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans | 1.682 N |
| Conexiune pneumatica | 1/4 NPT |
| Materialul protectiei | Aluminiu |
| Materialul etansarilor | FPM TPE-U(PU) |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul tije | otel aliaj inalt |