

Unitate de preparare a aerului FRCS-3/8-D-7-MINI

Cod: 194880


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Combinatie filtru-regulator-lubrifiant,
Seria D, cu buton blocabil.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu blocare integrata
pozitie instalare	vertical +/- 5°
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru regulator cu manometru lubrifiant proportional standard
Cantitatea maxima de condens	22 cm ³
Finetea filtrului	40 µm
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1 ... 16 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	1.500 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de purtate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	760 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC