


# Placa montaj VN-T4-BP-NRH

Cod: 195279

FESTO

pentru generator de vacuum VN-... cu dimensiune de 18 mm.  
Montaj sina tip omega.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Temperatura mediului                 | 0 ... 60 °C                          |
| Cuplu de strangere maxim             | 0,5 Nm                               |
| Greutate produs                      | 4,5 g                                |
| tip fixare                           | cu orificiu<br>cu sina tip omega     |
| Materialul placii                    | ranforsat POM                        |
| Materialul saniei                    | POM                                  |