

# Articulație sferică CRSGS-M12X1,25

Cod: 195583

FESTO

cu piulita hexagonală, pentru fixare sferică oscilantă pentru cilindru  
(pe partea tijei de piston.) conform DIN ISO 8139



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M12x1,25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	129 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului exterior	otel aliaj inalt
Materialul carcasei	otel aliaj inalt
Materialul inelului interior	otel aliaj inalt
Materialul piulitei	otel aliaj inalt