


Conductor de legatura KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

Cod: 196065

FESTO

pentru electroventile CPE-M1BH, CPE10SC si module I/O MPV



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
functiuni suplimentare	Reducerea curentului de retinere
afisarea pozitiei de comutare	LED
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 50 °C
cuplu de pornire	0,25 Nm
greutate produs	54 g
racord electric	stecher cu cot / stecher drept forma patrata / M8x1 2-pin / 3-pin
structura cablului	2x0,25
diametrul cablului	3,4 mm
lungimea cablului	2,5 m
conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	pe ventil magnetic cu surub central M2
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)
informatii material conectori	bronz