



Ventil on-off HE-G3/8-LO

Cod: 197133

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Sertar cu piston
tip de actionare	manual
Principiu de etansare	moale
Functie de exhaustare a aerului	nedroselizabil
Actionare manuala auxiliara	fara
functie ventil	3/2 bistabil
presiune de operare	1 ... 10 bar
Valoare C	20,95 l/sbar
valoare b	0,42
Debit nominal	5.200 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	montare in linie cu orificiu
pozitie instalare	Oricare
directie de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	1.100 g
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conexiune pneumatica 3	G1
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune PBT