


# priza cu cablu KMH-1

Cod: 197264

FESTO

pentru electroventile MHA1-P...-HC/TC si MHP1-P...-HC/TC



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare DC	24 V
tip de protectie	IP40 in stare montata
temperatura mediului	-40 ... 80 °C
greutate produs	7 g
racord electric	doza cu 2 poli
lungimea cablului	1 m
tip fixare	Clip
culoare carcasa	negru
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	POM
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC