

insula ventile MH2

Cod: 197335


FESTO

cu ventil comutare rapida.

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2007

Pentru configurare, selectati intai produsul .

La acest produs, functie de configurare, s-ar putea ca sa nu se potriveasca toate datele tehnice din fisa tehnica si nici toate accesoriile.



Fisa tehnica

~ConfIndependentDatasheet

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil 3/2 deschis, monostabil
debit nominal normal	100 l/min
Conectare pneumatica	M5
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	racord individual Multipol
numarul max. de pozitii de ventile	10
temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Latime constructie	10 mm
tip de protectie	IP40 IP65
deschidere nominala	2 mm
marimea ramei	14 mm
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
tip de actionare	electric
structura constructiva	ventil cu scaun cu descarcare de presiune
tip de comanda	direct
structura insulei de ventile	raster fix
afisarea pozitiei de comutare	da, cu doza
compatibilitate la vacuum	da
tensiune nominala de operare DC	5 V 24 V 12 V
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-5 ... 40 °C
indicatie material	Fara cupru si PTFE