



# Amortizor de zgomot UO-1/4

Cod: 197584

FESTO

pentru generatoare vacuum.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Amortizor de zgomot deschis
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,8 MPa
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	8 g
Conexiune pneumatica	G1/4
Materialul insertiei amortizorului	PE
Materialul dopului filetat	PE
Indicatie material	conform RoHS