

Tub plastic spiralat PUN-4X0,75-S-1,5-BL

Cod: 197589

FESTO

foarte flexibil, in mare masura rezistent la hidroliza.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	1,5 m
diametru exterior	4 mm
lungime bloc	0,384 m
Diametru interior	2,6 mm
Diametru de infasurare	25 mm
Numar spire	70
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs	42 g
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 4 mm pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 3 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Materialul furtunului	TPE-U(PU)