

Tub plastic spiralat PUN-10X1,5-S-1-BL

Cod: 197596

FESTO

foarte flexibil, in mare masura rezistent la hidroliza.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Lungime de lucru | 1 m |
| diametru exterior | 10 mm |
| lungime bloc | 0,305 m |
| Diametru interior | 7 mm |
| Diametru de infasurare | 80 mm |
| Numar spire | 9,5 |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar |
| Aprobare | TÜV |
| Departament eliberare certificate | B 013277 0506 00 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -35 ... 60 °C |
| Greutate produs | 110 g |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu diametru exterior 10 mm |
| Culoare | albastru |
| Duritate Shore | D 52 +/-3 |
| Materialul furtunului | TPE-U(PU) |