

Conector rapid CK-1/4-PK-6

Cod: 2030

FESTO

Filet exterior cu garnitura de etansare, versiune metalica.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4,9 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila Water: G thread only possible with OL sealing ring
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	11 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 10 %
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 8 mm pentru stut cu diametrul interior de 6 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu, anodizat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului de etansare	ranforsat PA TPE-U(PU)