


# Kit paralel EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

Cod: 2154009

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	0,01 Nm
Moment de rotatie transferabil	1 Nm
Greutate produs	610 g
Cod interfata actuator	D32B
Cod interfata, intrare motor	40P
Indicatie material	conform RoHS