


Reductor EMGA-60-P-G3-EAS-60

Cod: 2297686

★ Gama de produse standard

adecvat pentru servomotoare.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	60 mm
Motor cu flansa	60 mm
Joc de rasucire	0,17 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	3:1
Viteza maxima de intrare	13.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	28 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,135 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	45 Nm
Eficienta maxima	98 %
rigiditate la torsiune	2,3 Nm/arcmin
Greutate produs	900 g
Interfata reductor arbore de iesire	60H
Interfata reductor arbore de antrenare	60P
Indicatie material	conform RoHS