

Cuplaj
EAMC-16-20-3-8
Cod: 2310368

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	3 mm
Diametru de prindere 2	8 mm
marime de fabricatie	16
Lungime nominala	20 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	10.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,28 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	0,2 Nm
Greutate produs	8 g
Indicatie material	conform RoHS