

# Vana fluture

## VZFB-A-3"-CC-V2V2E


Cod: 2461815

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

latime nominala 3", fixare cu cleme, ASME-BPE, EPDM, material 1.4301.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil disc cu 2 cai
tip de actionare	manual
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	Prindere/prindere
Diametru nominal DN	3"
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	10
moment de actionare	18 Nm
bazat pe norme	ASME BPE
Mediu	Apa Fluide neutre
Temperatura medie	-10 ... 120 °C
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Cod material carcasa	1.4301
Materialul saibei	otel inoxidabil aliaj inalt
Numar material disc	1.4301
Materialul axului	otel inoxidabil aliaj inalt
Cod referitor la material pentru arbore	1.4301
Greutate produs	2.400 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune