

Cilindru rotund DGS-40-140



Cod: 2476

Produs in retragere de pe piata

Fara amortizare la capat de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	140 mm
diametru piston	40 mm
amortizare	nu amortizare
recunoasterea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	633 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	754 N
racord pneumatic	G1/4