


# Amortizor de soc DYSC-25-25-Y1F

Cod: 2480234

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
cursa	25 mm
Amortizare	autoreglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,3 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	25 mm
Forta maxima de oprire	4.000 N
Consumul de energie maxim la o cursa	100 J
Consumul de energie maxim pe ora	140.000 J
Energia reziduala maxima	0,8 J
Forta de revenire	14 N
Greutate produs	575 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcusei	otel galvanizat
Materialul tijei	otel aliaj inalt