


Kit paralel EAMM-U-70-D32-60P-96

Cod: 2619586

★ Gama de produse standard

adecvat pentru actionari electrice.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	70
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	5.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	118 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,18 Nm
Moment de rotatie transferabil	7 Nm
Greutate produs	1.750 g
Cod interfata actuator	D32B
Cod interfata, intrare motor	60P
Indicatie material	conform RoHS