


Modul de ramificare PMBL-90-HP3-E

Cod: 2663892

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	90
Diametru nominal DN	36
serie	L
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Modul de ramificare
Presiune de operare Mpa	0 ... 5 MPa
presiune de operare	0 ... 50 bar
Presiune de comanda	0 ... 50 bar
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente de presiune
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	Reglementare UK pentru echipamentele sub presiune
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura medie	5 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Greutate produs	2.600 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR PE
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat