


Placa racordare VABP-S1-2V1G-G38-2

Cod: 2738671

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	54 mm
Port 32	G1/4
Port 34	G1/4
Conexiune pneumatica 22	Placa de conectare G3/8
Conexiune pneumatica 44	Placa de conectare G3/8
pozitie instalare	Oricare
presiune de operare	0 ... 16 bar
Debit nominal	2.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	1.950 g
Racord aer de comanda 14	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conexiune pneumatica 4	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul o-ring-ului	NBR
Materialul suruburilor	otel