


# Cilindru burduf EB-80-45

Cod: 2748904

FESTO

fara intretinere, fara efect de alunecare / lipire



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare                                       |
|---|---|
| marime de fabricatie                                | 80  |
| Diametrul de montare necesar                        | 95 mm   |
| curso   | 45 mm   |
| Inaltimea maxima extinsa                            | 110 mm  |
| Unghi maxim de basculare                            | 15 deg  |
| Decalaj maxim                                       | 10 mm   |
| Inaltimea minima de montare                         | 65 mm   |
| Mod de functionare                                  | cu simpla actiune                             |
| presiune de operare                                 | 0 ... 8 bar                                   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere imposibila          |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 0 - Fara rezistenta la coroziune              |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura mediului                                | -40 ... 70 °C                                 |
| Fora de revenire                                    | 200 N   |
| Greutate produs                                     | 500 g   |
| tip fixare  | cu filet interior                             |
| Conexiune pneumatica                                | G1/4  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS                                  |
| Materialul burdufului                               | CR  |
| Materialul carcasei                                 | Aluminiu turnat                               |