


# Kit paralel EAMM-U-86-D50-60H-102

Cod: 2803326

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare               |
|--------------------------------|-----------------------|
| marime de fabricatie           | 86                    |
| pozitie instalare              | Oricare               |
| Raport de transmisie           | 1:1                   |
| Numarul maxim de turatii       | 5.000 1/min           |
| Conformitatea PWIS             | VDMA24364-zona III    |
| Temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C         |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %              |
| Tip de protectie               | IP40                  |
| Temperatura mediului           | -10 ... 60 °C         |
| Momentul de inertie a masei    | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Cuplu de actionare in gol      | 0,25 Nm               |
| Moment de rotatie transferabil | 9,5 Nm                |
| Greutate produs                | 2.500 g               |
| Cod interfata actuator         | D50B                  |
| Cod interfata, intrare motor   | 60H                   |
| Indicatie material             | conform RoHS          |