


Fixare cu flansa EAHH-V2-50-R1

Cod: 2827589

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
bazat pe norme	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Greutate produs	496 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt