

Kit burduf EADB-V2-50-S301-400

Cod: 2828842

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	93 mm
marime de fabricatie	50
Gama cursa	301 ... 400 mm
Extensie tija	107 mm
Model	rotund
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	kit burduf cu exhaustare pe canal
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Rezistenta chimica	praf span ulei Vaselina Benzina
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Masa in miscare	280 g
Greutate produs	377 g
tip fixare	Prin impingere cu stift filetat
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pieselor de adaptare	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul burdufurilor	NBR
Materialul pinului filetat	otel inoxidabil aliaj inalt