


Bloc de racordare MRS-2

Cod: 2844247

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	2
Numarul maxim de pozitii de ventile	2
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	2,5 Nm
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	4 Nm
Greutate produs	365 g
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat